

ES



Ref. 121.99.000
Incolora a Solar claro



Ref. 121.99.030
Solar claro a
Solar oscuro



Funda de Microfibra
limpiadora

Peso 36 GR.

REF.	VARIANTE	MARCADO OCULAR	MARCADO MONTURA	TECNOLOGÍA
121.99.000	PC - UV400 Solar fotocromática Incolora 1.1 a solar 2.5	5-1.1 < 2.5 ① 1 F C€	① EN 166 F C€	Fotocromática + Spartan
121.99.030	PC - UV400 Solar fotocromática Solar claro 1.7 a solar oscuro 3.1	5-1.7 < 3.1 ① 1 F C€	① EN 166 F C€	Fotocromática + Spartan

MARCADO DEL OCULAR

- ▲ **Norma armonizada**
5-1.1 < 2.5 | **EN172 Filtro Solar** Incolora 1.1 a solar 2.5
5-1.7 < 3.1 | **EN172 Filtro Solar** Solar claro 1.7 a solar oscuro 3.1
- ▲ ① | Identificación de OPTOR S.A.U.
- ▲ 1 | **Símbolo de clase óptica**
- ▲ **Símbolos de resistencia mecánica**
F | Contra partículas a alta velocidad, baja energía.
Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45m/s.
- ▲ **Otros símbolos**
C€ | Normativa europea.

MARCADO DE LA MONTURA

- ▲ ① | Identificación de OPTOR S.A.U.
- ▲ **Norma armonizada**
EN166 | Resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).
- ▲ **Símbolos de resistencia mecánica**
F | Contra partículas a alta velocidad, baja energía.
Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45m/s.
- ▲ **Otros símbolos**
C€ | Normativa europea.

TECNOLOGÍA

- Spartan**
Tecnología **antiabrasión** que añade a la superficie interna y externa de la lente una capa de barniz de **3,5 µm** de espesor mínimo garantizado resistente al agua y a la rayadura.
- Fotocromática**
La tecnología PEGASO fotocromática consigue que las lentes se aclaren y oscurezcan automáticamente en función de la intensidad de la luz solar que reciben de manera directa, protegiendo los ojos y permitiendo una adaptación óptima de las lentes tanto en trabajos al aire libre (outdoor) como en el trabajos de interior (indoor).
- Varilla ergonómica
- Puente de goma
- Lente Filtrante UV400

CUIDADO DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD

- ▲ **Mantenimiento**
Guardar y transportar los protectores en un estuche o funda de microfibra a temperatura ambiente. Controlar a diario los tornillos de bisagras, pivotes u otras piezas móviles.
- ▲ **Limpieza**
Limpiar con agua jabonosa caliente, enjuagar y secar con un paño limpio sin hilas. Desinfectar cuando sea necesario.
- ▲ **Vida del producto**
Bajo buenas condiciones los protectores durarán hasta 2 años. Los protectores rotos o con lentes rayadas deberán ser reemplazados de inmediato. OPTOR S.A.U. no se hace responsable de los desperfectos causados por el uso natural y diario de los protectores.
- ▲ **Advertencia**
Si los símbolos S, F o B no son comunes al ocular y a la montura, se asignará el nivel inferior al conjunto del protector ocular.



ES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Directiva 89/686/CEE: Declaración CE de conformidad RD 1407/1992

El fabricante

OPTOR S.A.U.
C/Quintana i Millars, 2, nave G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (SPAIN)

Declara

Que el EPI nuevo que se describe a continuación

Mod. FOTOCROM

REF.	VARIANTE	NORMA	Nº CERTIFICADO
121.99.000	PC Solar fotocromática Incolora 1.1 a solar 2.5	EN166:2001 - EN172:1994 - A2:2001	12030 Rev.2
121.99.030	PC Solar fotocromática Solar claro 1.7 a solar oscuro 3.1	EN166:2001 - EN172:1994 - A2:2001	12030 Rev.2

Es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992 y, en su caso, a la norma nacional que efectúa la transposición de la norma armonizada relacionada en la tabla adjunta y es idéntico al EPI objeto del certificado CE especificado en dicha tabla.

Certificado CE expedido por:

CERTOTTICA - N° 0530

Zona industriale Villanova, I - 320213 Longarone (BL)

Hecho en Barcelona a fecha de 01/01/2017.

Firma:

Iván Gorina
Quality Control

